

Folientest-Rahmen 220 x 410 mm für Kavitationsprüfung - Bandelin Sonorex FT 6


Artikel-Nr. BND-3222

Hersteller Bandelin

Drahtrahmen FT 6 zum Einspannen von Aluminiumfolie für den Folientest nach IEC 886. Macht Intensität und Verteilung der Kavitation im Ultraschallbad sichtbar und dokumentierbar. Spannfläche 220 x 410 mm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.31 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 886

BESCHREIBUNG

Der Sonorex FT 6 ist ein Drahtrahmen zum Einspannen von Aluminiumfolie für den Folientest (Alufolientest) nach IEC 886. Damit lassen sich Intensität und Verteilung der Kavitation in einem Ultraschallreiniger einfach sichtbar machen, denn die eingelegte Folie wird je nach Beschallungsdauer durch Kavitation perforiert. Die Spannfläche von 220 x 410 mm ist auf entsprechende Wannenabmessungen abgestimmt.

VORTEILE

- Folientest nach IEC 886 zur Prozessüberprüfung
- Spannfläche 220 x 410 mm für mittelgroße Wannen
- Macht Kavitationsintensität und -verteilung sichtbar
- Perforierte Folien lassen sich scannen und archivieren und so vergleichen
- Empfohlen bei Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen, etwa vierteljährlich

ANWENDUNG

Der FT 6 wird zur regelmäßigen Funktionsprüfung von Ultraschallreinigern eingesetzt, insbesondere

bei der Aufbereitung von Medizinprodukten. Bei Erstinbetriebnahme und in festen Intervallen wird eine Aluminiumfolie eingespannt, beschallt und die entstehende Perforation als Nachweis archiviert.

Die Wahl der Rahmengröße richtet sich nach den Wannenabmessungen des Ultraschallreinigers. Der FT 6 deckt mit 220 x 410 mm eine breite Palette mittlerer SONOREX-Wannen ab.