

## VLP 4. Mehrkammerejektor bis 70% Vakuum, G 3/4", bis 300 l/min

Artikel-Nr. FL-VLP-4

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571722647

Mehrkammerejektor bis 70% Vakuum, G 3/4", bis 300 l/min

### TECHNISCHE DATEN

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewicht         | 1.1 kg   |
| Zolltarifnummer | 84141089 |



### BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Düsen: Messing, Dichtungen: Neopren

Temperaturbereich:

-10°C bis max. +100°C, (VLP 96 und VLP 128: -20°C bis max. +80°C)

Betriebsdruck:

1 - 7 bar (optimal 4 - 6 bar)

Manometeranschluss:

G 1/4"

Vorteile:

- hoher Durchfluss,
- kostengünstig,
- wartungsfrei,
- hohe Saugleistung, ideal für poröse Materialien oder um große Volumen zu evakuieren

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Saugleistung [l/min] | 300    |
| Gewinde Zuluft       | G 1/4" |
| Gewinde Vakuum       | G 3/4" |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Gewinde Abluft                            | G 3/4"                  |
| Luftverbrauch* [l/min]                    | 64 - 85                 |
| Schalldämpfer**                           | <a href="#">FFSD 34</a> |
| Vakuummeter                               | <a href="#">MW -163</a> |
| L [mm]                                    | 182                     |
| B [mm]                                    | 67                      |
| H [mm]                                    | 47                      |
| Evakuierungszeit bis auf 10% Vakuum [s/l] | 0,0250                  |
| Evakuierungszeit bis auf 20% Vakuum [s/l] | 0,0630                  |
| Evakuierungszeit bis auf 30% Vakuum [s/l] | 0,1450                  |
| Evakuierungszeit bis auf 40% Vakuum [s/l] | 0,250                   |
| Evakuierungszeit bis auf 50% Vakuum [s/l] | 0,430                   |
| Evakuierungszeit bis auf 60% Vakuum [s/l] | 0,680                   |
| Evakuierungszeit bis auf 70% Vakuum [s/l] | 1,200                   |
| Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min]          | 300                     |
| Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min]         | 170                     |
| Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min]         | 100                     |
| Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min]         | 70                      |
| Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min]         | 50                      |
| Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min]         | 35                      |
| Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min]         | 24                      |
| Temperaturbereich [°C]                    | -10 bis +100            |