

Schnellkupplung Cube Cupla SPC-06PHL-VL, 6 mm, POM - Nitto Kohki 599864695


Artikel-Nr. NKH-599864695
Hersteller Nitto Kohki

Der Stecker ist das einsteckende Teil der Cube Cupla und wird bis zum hörbaren Klicken in die Muffe geschoben. Je nach Ausführung sitzt er auf einem Schlauch mit 4 mm oder 6 mm Innendurchmesser, auf einem Gewinde R 1/8, als Schalttafeldurchführung bis 5 mm Wandstärke oder als L-Form für enge Einbauräume. Mit 1,5 g bis 6,2 g belastet er die Leitung kaum. Modell SPC-06PHL-VL, Anschluss 6 mm, POM, Dichtwerkstoff NBR.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.05 kg**

Positionserkennung **Nein**

Werkstoff **POM**


BESCHREIBUNG

Wer Luft- und Wasserleitungen in dicht gepackten Geräten steckt, braucht eine Kupplung, die weder Werkzeug noch Drehbewegung verlangt. Die Cube Cupla aus Polyacetal (POM) arbeitet bis 1,0 MPa, wiegt je nach Bauform ab 1,5 g und rastet durch einfaches Aufstecken ein.

- Betriebsdruck bis 1,0 MPa (10 bar, 145 PSI) für Druckluft und Wasser, dazu Vakuumeignung bis 53,0 kPa
- Körper aus Polyacetal (POM) statt Metall, dadurch Massen von 1,5 g beim Stecker SPC-10PM-VL bis 7,0 g bei der Muffe SPC-06SH
- Fünf Farben (Blau, Gelb, Rosa, Grün, Elfenbein) kennzeichnen jede Leitung und bleiben auch im gesteckten Zustand sichtbar, das verhindert Fehlanlüsse
- Verbinden durch Aufstecken mit hörbarem Klicken, Trennen über zwei Druckknöpfe an der Muffe, beides einhändig und ohne Werkzeug
- Ventilbauart wählbar: beidseitig absperrend, einseitig absperrend oder voll durchgängig, im verbundenen Zustand strömt das Medium in beide Richtungen
- Arbeitstemperaturbereich -20 °C bis +60 °C mit der Standarddichtung aus NBR, Anschluss an Schlauch mit 4 mm oder 6 mm Innendurchmesser oder an Gewinde R 1/8

EINSATZBEREICHE

- Druckluftverrohrung in Bürogeräten und Automatisierungstechnik
- Mess- und Analysetechnik mit häufigem Umstecken der Leitungen

- Tinten- und Kühlwasserleitungen industrieller Inkjet-Drucker
- Luftleitungen in Kompressionsgeräten für das Muskeltraining
- Verrohrung auf engem Bauraum, wo die L-Stecker SPC-04PHL und SPC-06PHL den Schlauch seitlich abführen

KOMPATIBILITÄT

Stecker und Muffen der Cube Cupla vom selben Typ lassen sich unabhängig von der Anschlussausführung untereinander verbinden. Eine Muffe mit eingebautem Ventil darf nicht mit einem ventillosen Stecker der Ausführung -VL gepaart werden, denn das Ventil der Muffe öffnet dabei nicht und es fließt kein Medium.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Der Körper aus POM und der O-Ring aus NBR haben die Material- und Elutionsprüfung nach dem japanischen Food Sanitation Act (Notice No. 370 von 1959) bestanden, die Dichtfläche ist mit einem als NSF H1 und NSF 61 registrierten Silikonfett geschmiert, und die Produkte entsprechen der RoHS-Richtlinie.