

## BIGBOX ESD PLIABLES AVEC 4 RABATS D'ACCÈS ESD KLK 1210R



### Gros format antistatique

Ergonomie et facilité de manutention : c'est ce que propose la Big Box pliable d'AUER Packaging avec ses 4 rabats d'accès : Les quatre rabats intégrés aux parois permettent un accès rapide et pratique au contenu. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou lors du transport retour, leurs parois se replient à l'intérieur pour d'appréciables gains de place.

- Matière conductrice d'électricité
- Chargement et déchargement aisés
- En option avec porte-étiquette

### DÉTAILS

|                                     |                           |                             |                                |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| <b>Dimensions ext.</b>              | 120 x 100 x 110 cm        | <b>Exécution du fond</b>    | renforcé, fermé                |
| <b>Lo x La x H</b>                  |                           | <b>Volume</b>               | 900 litres                     |
| <b>Dimensions intérieures</b>       | 111 x 91 x 82 cm          | <b>Matériau</b>             | ESD PP                         |
| <b>Hauteur de pile</b>              | 97 cm                     | <b>Remarque</b>             | non adapté aux liquides        |
| <b>Hauteur en état plié</b>         | 53 cm                     | <b>Poids</b>                | 61,48 kg                       |
| <b>Hauteur de pile en état plié</b> | 50 cm                     | <b>Couleur</b>              | noir signal similaire RAL 9017 |
| <b>Exécution des côtés</b>          | fermés avec rabat d'accès | <b>Résistance volumique</b> | $10^3 < 10^{10}$ Ohm           |
| <b>Couvercle inférieur</b>          | 4 roues pivotantes        |                             |                                |

### Risques identifiés et informations sur la sécurité

Les risques potentiels suivants ont été identifiés lors de l'utilisation du produit :

- Rupture du matériau en cas de surcharge ou de mauvaise manipulation avec un risque de coupure associé\*<sup>1</sup>
- Risque de blessure en cas de manipulation incorrecte ou de levée de charges lourdes
- Risque de glisser sur des surfaces inégales ou humides
- Risque d'écrasement ou de coincement des doigts et des mains\*<sup>2</sup>

### Mesures de réduction des risques

Afin de minimiser les risques mentionnés, il convient de respecter les mesures de sécurité suivantes :

- Respectez toujours la limite de charge maximale du produit. Si elle n'est pas indiquée dans les détails du produit, elle doit être évaluée de manière indépendante.
- Utilisez des dispositifs de levage et de transport appropriés.
- Assurez-vous que le produit est placé sur une surface stable et plane.

### Informations sur les matériaux et le recyclage

Le produit est composé de ESD PP recyclable et doit être éliminé conformément aux directives locales de recyclage.

\*<sup>1</sup> Complément : Risque de blessure par coupure

La surcharge ou l'endommagement du matériau peut provoquer des bords tranchants et présenter un risque de coupure. Pour minimiser ce risque, il convient de prendre les précautions suivantes :

- Ne dépassez jamais la limite de charge maximale.
- Vérifiez régulièrement que le produit ne présente pas de signes d'endommagement ou de fissures et ne l'utilisez pas s'il présente de tels défauts.
- Portez des gants de protection appropriés lorsque vous manipulez le produit endommagé afin de protéger vos mains des bords tranchants.

\*<sup>2</sup> Complément : Risque d'écrasement

L'utilisation du produit comporte un risque d'écrasement ou de coincement des doigts et des mains, en particulier lors de l'empilement, du pliage ou du dépliage du produit. Ce risque est accru si le produit est utilisé de manière incorrecte ou précipitée. Pour réduire ce risque, il convient de respecter les mesures suivantes :

- Gardez vos mains et vos doigts à l'écart des mécanismes d'empilage, de pliage ou de repliage lorsque vous manipulez le produit.
- Effectuez tous les mouvements lentement et de manière contrôlée afin d'éviter toute fermeture imprévue du produit.
- Si nécessaire, utilisez des gants appropriés pour une protection supplémentaire de vos mains.