

# SAUTER DA 10-3

**KERN**

Komfortable Prüfung von Drehverschlüssen z. B. von Flaschen, Gläsern etc.



Erstellungsdatum: 20.06.2026

| Kategorie        |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Marke            | Sauter                                  |
| Produktkategorie | Drehmomentmessgerät                     |
| Produktgruppe    | Drehmomentmessgerät für Drehverschlüsse |
| Produktfamilie   | DA                                      |

| Messsystem                                  |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Prüfobjekt Durchmesser [Max]                | 16 cm                             |
| Messbereich Drehmoment [Max]                | 10 Nm                             |
| Ablesbarkeit Drehmoment [d] (Nm)            | 0,002 Nm                          |
| Interner Datenspeicher: Anzahl Wertegruppen | 1                                 |
| Überlastschutz (% von [Max])                | 120%                              |
| Einheiten                                   | Nm, kgf/cm, kgf/m, in/lbs, ft/lbs |
| Interne Messfrequenz                        | 1000 Hz                           |
| Toleranz (% von [Max])                      | 0,5%                              |
| Interner Datenspeicher: Anzahl Einzelwerte  | 500                               |
| Messbereich Drehmoment [Min]                | 0,5 Nm                            |

| Display           |            |
|-------------------|------------|
| Display-Art       | Grafik-LCD |
| Display Auflösung | 128x64     |

| Bauform                     |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Abmessungen (B×T×H)         | 100×160×250 mm   |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 250×160×100 mm   |
| Material Gehäuse            | Metall, lackiert |

| Funktionen        |   |
|-------------------|---|
| Grenzwertfunktion | ✓ |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Peak-Funktion                                   | ✓          |
| Speicherfunktion                                | ✓          |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 1 - 60 min |

| Schnittstelle  |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig<br>USB-Device |

| Energieversorgung                                      |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung                          | Akku & Netzteil               |
| Netzteil Art                                           | Steckernetzteil               |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO<br>CH                    |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional        | EURO<br>AUS<br>UK<br>US<br>CH |

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]  | 100 V - 240 V                                                         |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]     | 9 V, 500 mA                                                           |
| Strombuchse für Netzteil                 | Hohlstecker, innen Plus,<br>Ø außen 5,5mm, Ø innen 2,1mm, lang 10,8mm |
| Batterie-/ Akkart                        | NiMH                                                                  |
| Batterieanschluss                        | 2 pol Wannenstecker                                                   |
| Batterie-Kapazität                       | 750 mAh                                                               |
| Batterie-Spannung                        | 4,8 V                                                                 |
| Batterie - Einzelgewicht                 | 50 g                                                                  |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 18 h                                                                  |
| Akku Ladezeit                            | 14 h                                                                  |
| Batterie/Akku angeschlossen              | fest elektrisch angeschlossen, nicht isoliert                         |

| Umgebungsbedingungen           |        |
|--------------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 15 °C  |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 35 °C  |
| Lagertemperatur [Min]          | -10 °C |
| Lagertemperatur [Max]          | 40 °C  |

| Zulassung  |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |

# SAUTER DA 10-3



Komfortable Prüfung von Drehverschlüssen z. B. von Flaschen, Gläsern etc.

## Dienstleistungen

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für<br>Werkskalibrierung | 961-120 |
|----------------------------------------|---------|

## Verpackung & Versand

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                        | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung<br>(B×T×H) | 375×321×110 mm |
| Versandart                        | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.                  | 3,0 kg         |
| Bruttogewicht ca.                 | 3,8 kg         |
| Versandgewicht                    | 3,7 kg         |
| Volumengewicht                    | 2,6 kg         |

## Produktinformationen

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer               | 4045761193376                                     |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 90318080                                          |
| REACH-Einstufung              | keine Stoffe über der<br>zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

