

Bernstein 9-361. ESD Handling Set 900x610x2,0 mm grau lötzinnfest

Réf. article BS-9-361

Fabricant Bernstein

EAN 4250838511759

ESD Handling Set 900x610x2,0 mm grau lötzinnfest

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Gris
Détection de position	Non
Hauteur	95
Longueur	63
Numéro de tarif douanier	39269097
Poids	1.3 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN IEC 61340-4-1

DESCRIPTION

- lötzinnfeste Arbeitsplatzauflage, Maße 900 x 610 x 2,0 mm
- Farbe platingrau, aus elektrostatisch ableitfähigem Synthese-Kautschuk
- leicht genarbt, mit homogener ableitfähiger, schwarzer Rückseite
- Ableitwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 RA: 105 - 107 Ohm
- mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm
- Verstellbares elastisches Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern, allergiefrei.
- LGA getestet BGI 818 (ZH1/267). Erfüllt somit die sicherheitstechnischen Anforderungen an Handgelenkerdung nach BGFE.
- Gewicht 1300 g
- Inhalt: Kontaktarmband Nr. 9-342-1 Spiralkabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung Nr. 9-343 einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353

PDF

- Bernstein 9-361. ESD Handling Set 900x610x2,0 mm grau lötzinnfest

Technische Produktbeschreibung

Handgelenkerdung, als sichere Methode um elektrostatische Aufladung von Personen abzuleiten, besteht aus einem verstellbaren Handgelenk-Armband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern (enger Hautkontakt nötig) und einem Spiralkabel, welches das Armband mit dem Erdungspunkt über Druckknöpfe (DK) elektrisch leitend verbindet. Das Spiralkabel enthält auf jeder Anschlußseite einen Sicherheitswiderstand vom 1 MOhm und ist zugelassen an Arbeitsplätzen mit einer Nennspannung bis 250 VAC. Um eine ausreichende Isolierung zu gewährleisten darf das Armband nur trocken gelagert werden. Waschanleitung für das Armband:

Standardmaschinenwäsche bis 30° C mit Color- und Feinwaschmittel, Trocknen bei niedriger Temperatur (schonend), Nicht bleichen (!) Kontakt mit säurehaltigen / alkalihaltigen Lösungsmitteln vermeiden. ESD Schutz bleibt für ca. 30 Waschgänge erhalten.