

Raccord multiple Multi Cupla Zerospill MAM-A-2S6-CL*, aluminium - Nitto Kohki 349862816

Réf. article NKH-349862816

Fabricant Nitto Kohki

Le côté douille reçoit la platine embout et reste en général sur la partie fixe du poste. Il guide les éléments de raccordement et maintient les lignes fermées une fois les platines séparées. La lettre S du code modèle désigne la version douille. Modèle MAM-A-2S6-CL*, aluminium, Matériau du joint NBR.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.05 kg
Werkstoff	Aluminium



DESCRIPTION

Sur un poste de changement où plusieurs lignes de fluide doivent être séparées en même temps, raccorder chaque ligne séparément coûte du temps et expose à une inversion. Le Multi Cupla Zerospill de Nitto Kohki réunit 2, 3 ou 4 éléments de raccordement sur une même platine et les sépare en un seul mouvement, sans fuite de fluide au plan de séparation.

- Versions à 2, 3 ou 4 éléments de raccordement par platine, le nombre d'éléments se règle sur le nombre de lignes du poste
- Toutes les lignes sont accouplées et séparées en une seule opération, ce qui écarte toute inversion de ligne
- Conception Zerospill pour une séparation sans goutte, le fluide reste dans la ligne
- Platines en aluminium qui limitent le poids de l'unité mobile, les éléments unitaires MAM-A-ZEL sont en laiton
- Joints en NBR ou FKM, la matière d'étanchéité se choisit selon le fluide véhiculé
- 22 variantes entre les platines MAM-A et MAM-B et les éléments unitaires MAM-A-ZEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	MAM-A-2S6-CL*
Élément de raccord	raccord femelle
Matériau du corps	aluminium

Matériau du joint

NBR

Référence

349862816

APPLICATIONS

- Unités de changement où plusieurs lignes de fluide sont séparées ensemble
- Changements d'outil et de montage avec 2 à 4 lignes d'alimentation
- Postes d'essai et de montage où l'affectation des lignes doit rester sans ambiguïté
- Lignes qui ne doivent laisser échapper aucun fluide à la séparation