

Raccord rapide Multi Cupla MAM-A-1S, laiton - Nitto Kohki 349826715

Réf. article NKH-349826715

Fabricant Nitto Kohki

La douille reçoit l'embout de même taille et le maintient dans le raccord. Elle se trouve le plus souvent du côté fixe de l'installation, par exemple au raccordement de la machine ou du collecteur. Les douilles sont également proposées en laiton, en acier et en acier inoxydable, avec un joint NBR ou FKM selon la version. Modèle MAM-A-1S, laiton, Matériau du joint FKM.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.05 kg
Werkstoff	Messing



DESCRIPTION

Sur les machines et les bancs d'essai, les lignes sont déconnectées et reconnectées plusieurs fois par jour. La série Multi Cupla de Nitto Kohki couvre ce besoin avec 120 versions en laiton, en acier ou en acier inoxydable, disponibles chaque fois en douille et en embout correspondant.

- Corps au choix en laiton, en acier ou en acier inoxydable (SUS), selon l'environnement du point de montage.
- Joints en NBR ou en FKM, ce qui permet d'accorder le couple de matériaux au fluide véhiculé.
- Chaque douille dispose d'un embout de même taille, par exemple MALC-4S et MALC-4P, ce qui simplifie la gestion des pièces de rechange.
- Tailles 01, 1, 2, 3, 4, 6 et 8 dans une même ligne de modèles, afin de rester dans un seul système de raccords pour différentes tailles de raccordement.
- 120 articles dans une seule série, du raccord isolé aux exécutions des lignes MAM, MALC, MALS, MALT, MAS et MAT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle
Élément de raccord
Matériau du corps
Matériau du joint

MAM-A-1S
raccord femelle
laiton
FKM

APPLICATIONS

- Changements d'outils et de montages où les lignes sont déconnectées régulièrement
- Bancs d'essai et postes de mesure aux configurations changeantes
- Modules d'installation découplés rapidement pour l'entretien et les modifications
- Points de montage en ambiance corrosive, auxquels sont destinées les versions en acier inoxydable (SUS)