

Bécher en verre 600 ml pour sonication indirecte - Bandelin Sonorex SD 05

Réf. article BND-575

Fabricant Bandelin

Bécher d'insertion en verre de 600 ml à suspendre dans un couvercle perforé ou une barrette d'insertion. Il permet la sonication indirecte de milieux agressifs ou sensibles sans solliciter la cuve vibrante.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	84799080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.757 kg



DESCRIPTION

Le SD 05 est un bécher d'insertion en verre d'une capacité de 600 ml pour la sonication indirecte. À l'aide de l'anneau GR 04, le bécher se suspend dans un couvercle perforé ou une barrette d'insertion, de sorte que des nettoyants agressifs, des salissures abrasives ou des liquides d'échantillon peuvent être soniqués sans que rien n'atteigne le fond de la cuve.

AVANTAGES

- Bécher en verre de 600 ml pour la sonication indirecte
- À suspendre dans un couvercle perforé ou une barrette d'insertion avec l'anneau GR 04
- Plusieurs béchers avec des liquides différents utilisables simultanément
- Préserve la cuve vibrante en présence de milieux agressifs

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	575
Volume utile	0,6 L
Dimensions intérieures (L×l×P)	76 × 76 × 150 mm
Dimensions extérieures (L×l×H)	80 × 80 × 150 mm
Poids	0,757 kg

APPLICATION

On peut ainsi, par exemple, traiter simultanément des ciments dentaires avec STAMMOPUR Z dans un bécher et des instruments dentaires avec STAMMOPUR DR 8 dans un second bécher. Pour transmettre les ultrasons, la tension superficielle de l'eau doit être réduite, c'est pourquoi une solution de nettoyage telle que TICKOPUR R 33 à 3 pour cent est utilisée comme liquide de couplage.

Compatible avec le couvercle perforé DE 08.