

## Aiguille de dosage lavande 0,5" droite GA 30 ID 0,15 mm - Nordson EFD 7018433

Réf. article WL11727

Fabricant Nordson EFD

Aiguille de dosage polyvalente Optimum en acier inoxydable poli et passivé pour un dépôt précis et sans goutte. La canule droite GA 30 avec un diamètre intérieur de 0,15 mm au code couleur lavande dépose des cordons réguliers sans filage. Le filetage Luer-Lock se fixe sur les seringues et doseurs manuels Optimum.

### DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



### DESCRIPTION

Pour le dépôt précis de colles et mastics de faible à moyenne viscosité, cette aiguille de dosage Optimum GA 30 avec un diamètre intérieur de 0,15 mm assure un débit régulier et sans goutte.

- Canule en acier inoxydable poli et sans bavure pour une coupure nette sans filage (0,15 mm de diamètre intérieur)
- Code couleur lavande selon GA 30 pour un choix rapide de l'aiguille au poste de travail
- Longueur de canule 0,5" (12,7 mm) pour un accès ciblé au point de collage
- Filetage Luer-Lock pour une fixation ferme et étanche sur les seringues Optimum

### DONNÉES TECHNIQUES

| Caractéristique    | Valeur         |
|--------------------|----------------|
| Modèle             | 5130-B         |
| Réf. fabricant     | 7018433        |
| Fabricant          | Nordson EFD    |
| Gauge              | GA 30          |
| Diamètre intérieur | 0,15 mm        |
| Diamètre extérieur | 0,31 mm        |
| Longueur de canule | 0,5" (12,7 mm) |

| Caractéristique | Valeur                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Forme de pointe | droite                                                    |
| Code couleur    | lavande                                                   |
| Matériau        | acier inoxydable poli et passivé, embase en polypropylène |
| Raccord         | filetage Luer-Lock                                        |
| Unité de vente  | pièce                                                     |
| Compatible ESD  | non                                                       |

Se monte sur les seringues Optimum, les adaptateurs baïonnette et les doseurs manuels via le filetage Luer-Lock. Convient aux colles, huiles, flux et silicones de faible à moyenne viscosité.