

Filtre principal ESD pour aspiration de fumées de soudage FT 1 - Filtronic 030-211-0011-A1

Réf. article WL11888
Fabricant Filtronic

Ce filtre principal ESD constitue l'étage de filtration central de l'unité d'aspiration FT 1 et capte les particules fines et les gaz issus des fumées de soudage. Sa construction dissipative autorise son emploi aux postes ESD de la production électronique. Livré à l'unité comme pièce d'usure planifiée.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.1 kg**

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Lorsque le débit d'aspiration du FT 1 faiblit nettement ou que les fumées de soudage redeviennent perceptibles au poste, le filtre principal est saturé. Ce filtre principal ESD Filtronic le remplace comme étage de filtration central de l'appareil, avec une construction dissipative qui évite toute accumulation de charge au poste ESD.

AVANTAGES

- Étage de filtration central des fumées de soudage dans l'unité d'aspiration FT 1
- Exécution ESD dissipative pour les zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Pièce d'origine à découpe exacte, sans ajustement ni recoupe
- Rétablit le débit initial au bras d'aspiration après le remplacement
- Remplacement sans outil dans le cadre de la maintenance planifiée

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article WL11888

Modèle 030-211-0011-A1

Fabricant	Filtronic
Référence fabricant	030-211-0011-A1
Type de filtre	Filtre principal
Exécution	ESD
Série d'appareils	FT 1
Unité de vente	1 pièce
Contenu	1 pièce
Poids	0,1 kg

APPLICATIONS

Ce filtre équipe les postes de soudage manuel, les zones de retouche et les ateliers de réparation électronique où un FT 1 aspire les fumées directement à la source. Son remplacement fait partie de la maintenance récurrente et doit intervenir au plus tard lorsque le débit commence à diminuer.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Réservé à l'unité d'aspiration Filtronic FT 1. La livraison comprend un filtre principal ESD. Les préfiltres et disques filtrants ne sont pas inclus et se commandent séparément.

L'exécution dissipative accompagne l'exploitation en zone protégée ESD selon la norme IEC 61340-5-1.