

Bécher d'insertion en verre 600 ml pour sonication indirecte - Bandelin Sonorex SD 06

Réf. article BND-330

Fabricant Bandelin

Bécher d'insertion SD 06 en verre d'un volume utile de 600 ml pour la sonication indirecte dans le bain à ultrasons SONOREX. Idéal pour les liquides chimiquement agressifs et les échantillons, plusieurs béchers utilisables à la fois avec différents milieux. S'adapte à de nombreux couvercles perforés DE.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84799080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.716 kg



DESCRIPTION

Le Sonorex SD 06 est un bécher d'insertion en verre d'un volume utile de 600 ml pour la sonication indirecte dans le bain à ultrasons SONOREX. Il se suspend dans un couvercle perforé ou une barrette d'insertion avec l'anneau GR 06 et le couvercle DD 06 et reçoit des liquides chimiquement agressifs ou des échantillons sans que rien ne repose sur le fond de la cuve. Le bain et la cuve sont ainsi préservés.

AVANTAGES

- Bécher en verre d'un volume utile de 600 ml pour la sonication indirecte
- Convient aux liquides chimiquement agressifs, tels que TICKOPUR J 80 U
- Plusieurs béchers avec différents milieux peuvent être soniqués simultanément
- À suspendre dans les couvercles perforés et barrettes d'insertion, rien ne repose sur le fond de la cuve
- Dimensions intérieures 84 x 84 x 125 mm, dimensions extérieures compactes 90 x 90 x 125 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	330
Volume utile	0,6 L
Dimensions intérieures (LxIxP)	84 x 84 x 125 mm

Dimensions extérieures (L×l×H)	90 × 90 × 125 mm
Matériau	Verre
Poids	0,716 kg

APPLICATIONS

Le SD 06 s'utilise pour la sonication indirecte, par exemple pour l'élimination des ciments dentaires avec STAMMOPUR Z ou le nettoyage et la désinfection chimique des instruments avec STAMMOPUR DR 8. Pour transmettre les ultrasons au b cher, la tension superficielle de l'eau doit  tre r duite, c'est pourquoi une solution de nettoyage, par exemple TICKOPUR R 33   3 pour cent, sert de liquide de couplage.

Le SD 06 s'adapte aux couvercles perfor s DE 52, DE 100, DE 255, DE 6, DE 156, DE 510, DE 514 ainsi qu'ES 4.