

Cassette filtre combinée complète 2 ouvertures pour ASD 150/220/250 - ULT 02.1.083

Réf. article WL28998

Fabricant ULT

Cette cassette filtre principale est la version à deux bouches pour les aspirateurs ASD 150, ASD 220 et ASD 250 desservant deux points de captage simultanément. Le sac à poussière à deux ouvertures reçoit les deux flux, suivi du matelas filtrant M5, de la cassette à particules H13 et de la cassette à adsorption A8. Particules et odeurs de flux restent ainsi dans l'appareil même en double affectation.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Quand deux postes de soudage partagent un même appareil ASD, le sac à poussière doit traiter proprement les deux voies d'entrée. La cassette filtre combinée ULT 02.1.083 est conçue pour ce service et fournit toute la chaîne de filtration à quatre étages en un seul ensemble.

AVANTAGES

- Sac à poussière à deux ouvertures pour l'exploitation en parallèle de deux points de captage
- Cassette à particules H13 en étage fin derrière la préséparation par natte M5
- Cassette filtre à adsorption A8 contre les vapeurs de flux et les odeurs
- Livrée entièrement équipée, donc remplacement rapide sans montage pièce par pièce
- Pièces d'usure comme le sac et la natte également disponibles en jeu de 10 pièces

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL28998
Modèle	02.1.083
Fabricant	ULT
Référence fabricant	02.1.083
Unité de vente	Pièce
Type de filtre	Filtre principal

Ouvertures	2
Étage particulaire	H13
Étage à adsorption	A8
Série d'appareils	ASD 150, ASD 220, ASD 250

APPLICATIONS

Postes doubles en production électronique, lignes de retouche et paillasses de laboratoire où deux bras d'aspiration ou deux trompes convergent vers un appareil ASD commun. Convient aux fumées de soudage ainsi qu'aux vapeurs de collage et d'enrobage.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Pour les aspirateurs ASD 150, ASD 220 et ASD 250. Les composants sont le sac à poussière à 2 ouvertures (02.1.008, version jeu 02.1.046), le matelas filtrant M5 (02.1.026, version jeu 02.1.047), la cassette filtre à particules H13 (02.1.022) et la cassette filtre à adsorption A8 (02.1.012). Une cassette complète est livrée.