

Panne de soudage biseautée 60° 1,0 mm série T 325-358 °C - Thermaltronics T60BV010

Réf. article WL38306

Fabricant Thermaltronics

La face biseautée retient une petite réserve d'étain, restituée régulièrement sur les pastilles lors du soudage par traînée. Avec 1,0 mm de largeur utile, la T60BV010 vise les pas fins et les broches CMS isolées. Cette cartouche de la série T travaille entre 325 et 358 °C et se monte sur la pièce à main SHP-T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg



DESCRIPTION

Le soudage par traînée d'une rangée de broches suppose une panne capable de transporter l'étain sans laisser de ponts. La T60BV010 y parvient grâce à une face biseautée à 60° de 1,0 mm de large qui maintient une réserve d'étain définie. Cartouche de la série T, elle fixe elle-même sa température de travail et la tient entre 325 et 358 °C.

AVANTAGES

- Face biseautée de 1,0 mm avec réserve d'étain pour un soudage par traînée propre
- Plage de température 325-358 °C, adaptée aux alliages sans plomb courants
- Longueur de panne de 13,4 mm laissant le joint bien visible
- Construction en cartouche, changement sans outil sur la pièce à main SHP-T
- Conforme RoHS et sans plomb

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	WL38306
Modèle	T60BV010
Fabricant	Thermaltronics
Référence fabricant	T60BV010
Série	Série de pannes T, 325-358 °C

Plage de température	325-358 °C
Panne de soudage ou de dessoudage	Panne de soudage
Orientation de la panne	Biseautée, 60°
Largeur de panne	1 mm (0,04 in)
Longueur de panne	13,4 mm (0,53 in)
Pièce à main compatible	SHP-T
Stations compatibles	TMT-5000S-1, TMT-5000S-2
Conforme RoHS	Oui
Sans plomb	Oui
Dimensions avec emballage (LxIxH)	117 mm x 33 mm x 13 mm
Dimensions avec emballage en pouces (LxIxH)	4,6 in x 1,3 in x 0,5 in
Unité de vente	Pièce

APPLICATIONS

Soudage par traînée sur rangées de broches SOIC et QFP à pas modéré, reprise de broches isolées, soudage de petits sous-ensembles plats. Le biseau étroit sert aussi à retirer un excédent d'étain de façon ciblée.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

La cartouche s'insère dans la pièce à main SHP-T et fonctionne sur les stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. Une panne est livrée par unité de vente.