

Cassette de filtre à adsorption A16 position basse 580 x 580 x 144 mm pour série 1200 - ULT

02.1.606

Réf. article WL43757

Fabricant ULT

Cassette de filtre à adsorption A16 au charbon actif pour la position basse des aspirateurs ULT de la série 1200. Elle fixe les gaz et les odeurs issus des fumées de flux et de laser qu'un filtre à particules ne peut pas retenir. Dimensions 580 x 580 x 144 mm, remplacement de la cassette complète.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Poids

0.1 kg

DESCRIPTION

Un filtre absolu retient les particules mais pas les composants gazeux. C'est précisément le rôle de la cassette de filtre à adsorption A16 d'ULT, installée en position basse dans la série 1200 : elle fixe sur le charbon actif les vapeurs de solvants, les gaz de flux et les odeurs avant le retour de l'air dans le local.

AVANTAGES

- Charge de charbon actif qui fixe gaz et odeurs issus des procédés de soudage, de collage et de laser
- Dimensions 580 x 580 x 144 mm pour la position de filtration basse de la série 1200
- Étage principal à accumulation, remplacé en cassette fermée sans manipulation de charbon en vrac
- Complète l'étage à particules H13 pour une épuration complète de l'air recyclé
- Pièce ULT d'origine à plan d'étanchéité ajusté, sans écoulement de dérivation

DONNÉES TECHNIQUES

Référence article	WL43757
Modèle	02.1.606
Fabricant	ULT

Référence fabricant	02.1.606
Unité de vente	pièce
Type de filtre	filtre principal
Nature du filtre	Filtre à adsorption A16, charbon actif
Position de montage	basse
Dimensions L x l x H	580 x 580 x 144 mm
Série d'appareils	LAS 1200

APPLICATIONS

L'étage d'adsorption est nécessaire pour les procédés générant gaz et odeurs : soudage avec flux actifs, découpe et gravure laser de matières plastiques, opérations de collage et d'enrobage. Sans lui, ces composants retournent dans l'atelier malgré la présence d'un filtre H13.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Convient aux aspirateurs ULT de la série 1200, montage en position de filtration basse. La livraison comprend une cassette de filtre à adsorption A16 au format 580 x 580 x 144 mm, vendue à la pièce. Le matelas filtrant M5 et la cassette H13 placés en amont se commandent séparément.